


**Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085920 10
GTIN	2050000964909
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

**Technische beschrijving**

Ø	10 mm
Nominale houdkracht	20 N
Hoogte	4,5 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Gewicht	2,5 g
Materiaal magneetkern	SmCo <sub>5</sub>
Producttype	Platte grijpermagneet

