

**Perslucht-excenterschuurmachine, Type: G2438-65N****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 079655 G2438-65N |
| GTIN          | 7322590012717    |
| Artikelklasse | 03R              |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau. Voor **grof slijpen en tussenbewerking** met 5 mm slag **zonder afzuiging**.

**Levering:**

Inclusief benodigde nippels.

**Opmerking:**

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

**Technische beschrijving**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Schuurzool-Ø           | 150 mm                  |
| Gewicht                | 0,9 kg                  |
| Maximaal toerental     | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Maximale luchtbehoefte | 540 l/min               |
| Fabrikantnummer        | G2438-6.5N              |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Geluidsproductie             | 85 dB(A)              |
| Maximale vibratie volgens EN | 10,5 m/s <sup>2</sup> |
| Slag                         | 5 mm                  |
| Producttype                  | Excenterschuurmachine |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 400 | 567775 400 |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 120 | 567775 120 |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 40  | 567775 40  |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 320 | 567775 320 |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 240 | 567775 240 |
| PU-klitslijpschijfDynaMaze Buiten-Ø 150 mm                              | 567872 150 |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 800 | 567775 800 |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 60  | 567775 60  |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 180 | 567775 180 |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 80  | 567775 80  |
| Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1<br>Korrelgrootte 600 | 567775 600 |