

Garant**Verzinkborensset nr. 150378 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 7**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150381 7
GTIN	4045197086440
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Opmerking:

Levering in cassette nr. 150370 **gr. 6**.

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	7
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	33 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	7 m/min	S
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	12 m/min	K
CuZn	geschikt onder voorwaarden	65 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150378 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150378 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150378 10
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150378 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150378 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150378 25