

**Garant****Verzinkborensset nr. 150378 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 17**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	150381 17
GTIN	4045197086457
Artikelklasse	11M

## Omschrijving

### Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

### Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	17
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	33 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	7 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	7 m/min	S
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	12 m/min	K
CuZn	geschikt onder voorwaarden	65 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

## Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150378 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150378 12,4
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150378 25

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150378 10
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150378 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150378 10,4
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 23 mm	150378 23
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150378 20,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150378 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150378 8,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150378 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150378 16,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 4,3 mm	150378 4,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150378 6,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 5 mm	150378 5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 7 mm	150378 7