

**Garant****Verzinkborensset nr. 150379 met cassette 90°, TiCN, Aantal verzinkboren: 7**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	150385 7
GTIN	4045197445827
Artikelklasse	11M

## Omschrijving

### Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

### Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Opmerking:

Levering in cassette nr. 150370 **gr. 6**.

## Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	7
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiCN
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150379 25
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150379 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150379 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150379 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150379 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150379 10