

Garant**Machinetap, ongecoat, UNF: 5/16-24****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 138000 5/16-24 |
| GTIN | 4045197080325 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met rechtse spiraal. HSS-E****Toepassing:****Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 7,94 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,9 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|---------|
| Kerngat-Ø | 6,9 mm |
| Schroefdraad-Ø | 7,94 mm |
| Gangen per inch | 24 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Norm | DIN 374 |
| Snijmateriaal | HSS E |

| | |
|------------------------------|--|
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Totale lengte L | 90 mm |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm |
| Draaddiepte | 15,86 mm |
| Draadspoed | 1,058 mm |
| Draadsoort | UNF |
| Draadafmeting | 5/16-24 UNF |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Spiraalhoek | 20 graden |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2xD bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 13 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |

