

PRYOR

Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 – 9 en A – Z,
Letterhoogte: 3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085480 3
GTIN	5022044020153
Artikelklasse	08W

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met **meerdere letters en cijfers tegelijk**.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Levering:

100 stempeltekens
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)
1 pincet
1 sleutel voor binnenzeskantbouten
1 houder
in kunststof doos.

Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

Technische beschrijving

Breedte stempelteken	3,2 mm
Lengte stempelhouder	29 mm
Aantal te plaatsen stempeltekens	9
Lengte stempelteken	19,05 mm
Letterhoogte	3 mm
Hoogte stempelteken	6,4 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/+ mm	085481 3/+
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/8 mm	085481 3/8
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/T mm	085481 3/T
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/Y mm	085481 3/Y
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/F mm	085481 3/F
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/& mm	085481 3/&
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/M mm	085481 3/M
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/H mm	085481 3/H
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/N mm	085481 3/N
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/V mm	085481 3/V
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/U mm	085481 3/U

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3// mm	085481 3//
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/R mm	085481 3/R
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/D mm	085481 3/D
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/, mm	085481 3/,
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/2 mm	085481 3/2
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/A mm	085481 3/A
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/K mm	085481 3/K
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/l mm	085481 3/l
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/E mm	085481 3/E
Houder voor stalen tekens, los, voor assortiment nr. 085480 Geschikt voor tekenhoogte 2-3 mm	085482 2-3
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/B mm	085481 3/B
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/O mm	085481 3/O
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/0 mm	085481 3/0
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/Q mm	085481 3/Q
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/S mm	085481 3/S
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/6 mm	085481 3/6
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 3/7 mm	085481 3/7
	085483 3

Stalen tekens, verwisselbaarCijferassortiment 0 – 9
Letterhoogte 3 mm

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/5 mm

085481 3/5

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/3 mm

085481 3/3

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/W mm

085481 3/W

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/4 mm

085481 3/4

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/X mm

085481 3/X

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/- mm

085481 3/-

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/1 mm

085481 3/1

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/Z mm

085481 3/Z

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/. mm

085481 3/.

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/G mm

085481 3/G

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3LEER mm

085481 3LEER

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/J mm

085481 3/J

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/L mm

085481 3/L

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/C mm

085481 3/C

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/P mm

085481 3/P

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 3/9 mm

085481 3/9