



Machinetap, TiN, UNC: 3/4-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	137865 3/4-10
GTIN	4045197533203
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. Met **speciale TiN-coating** voor **roest- en zuurbestendige staalsoorten**. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 20 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 2xD bij blind gat

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 19,05 mm

Totale lengte L_{tot} : 125 mm

Schacht-Ø: 14 mm

Schacht-vierkant: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

Technische beschrijving

Aansnijdingshoek	50 graden
Gangen per inch	10
Aantal snijkanten Z	4

Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	2,54 mm
Kerngat-Ø	16,5 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	14 mm
Totale lengte L _{tot.}	125 mm
Schacht-vierkant	11 mm
Draaddiepte	38,1 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3/4-10
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw