

Garant**Machinetap Inwendige koeling, TiN, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132050 M6
GTIN	4045197070982
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering.**

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%) met behulp van **inwendige koelvloeistoftoevoer**.

Advies:

Wij adviseren om bij **TOOLOX-** en **HARDOX-materialen de kerngat-Ø afwijkend van de DIN-gegevens** (zie tabel) **0,05 tot 0,3 mm** groter te boren.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspeed: 1 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

Draadspeed	1 mm
Kerngat-Ø	5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	ja
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	rood
Producttype	Tap