

Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 25
GTIN	2050000965272
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermdde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Schroefdraadbus	ja
Nominale houdkracht	40 N
Ø	25 mm
Hoogte	7 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Hoogte met schroefdraad	15 mm
Schroefdraad	M4 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Gewicht	22 g

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------