



Precisie-cilinderslot met hoge beugel verschillend sluitend, Behuizing-Ø: 30mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085875 30
GTIN	4003482032404
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchroomd, dubbele vergrendeling.

Met extra hoge beugel.

Serie 116 Profi is in de volgende speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar: Sloten volgens voorbeeld of sluiting, met hoofdsleutelinrichting en extra sleutel.

Functie:

Vershillend sluitend betekent dat de sleutel slechts **één** slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.

Technische beschrijving

hoge beugel	ja
met sleutelgatafdekking	nee

Beugelhoogte binnen	45 mm
Materiaal beugels	Staal, verchromd
Beugel-Ø	5 mm
Sluitwerk	roestvrijstalen precisiesluitwerk
Aantal sleutels	2
Behuizing-Ø	30 mm
geschikt voor cilinderhuizen	nee
Beugel gehard	ja
Materiaal van de behuizing	Messing
Beugel dubbel vergrendeld	ja
geschikt voor sluitsystemen	nee
Sluiting	verschillend sluitend
Aantal sloten	1
Serie	116 Profi
Producttype	Hangslot