



Perslucht-excenterschuurmachine, Type: G2438-65C



Bestelgegevens

Bestelnummer	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau. Voor **grof slijpen en tussenbewerking** met 5 mm slag. Aansluiting voor **externe afzuiging**.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	8,7 m/s ²
Gewicht	0,9 kg
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	540 l/min

Geluidsproductie	85 dB(A)
Type afzuiging	Extern
Fabrikantnummer	G2438-6.5C
Schuurzool-Ø	150 mm
Slag	5 mm
Producttype	Excenterschuurmachine

Accessoires

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 400	567775 400
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 320	567775 320
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 60	567775 60
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 120	567775 120
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 40	567775 40
PU-klitslijpschijfDynaMaze Buiten-Ø 150 mm	567872 150
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 600	567775 600
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 800	567775 800
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 240	567775 240
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 180	567775 180
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 80	567775 80