

**Kogelkraan met hendel, Binnendraad-Ø: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080026 1/4
GTIN	4047322229708
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Kogelkraan van vernikkeld messing (met hendel).

Toepassing:

Voor installaties met gasvormige en deels vloeibare media met lagere drukken (tot 16 bar), zoals perslucht- en hydrauliekinstallaties in de machinebouw of in de besturings- en regeltechniek. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Binnendraad-Ø	1/4 inch
Producttype	Kogelgewricht