

Garant**Machinetap, ongecoat, UNF: 1-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:
stabele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. HSS

Toepassing:
Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	12
Kerngat-Ø	23,25 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 374
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	50,8 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UNF

Draadafmeting	1-12 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		