



## Compressor voor de vakman, Type: 300/30W



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Corrosievaste kleppen, zeer efficiënte koeling, onderhoudsvrije aandrijfonderdelen, corrosiebeschermde ketels; onderdelen gegarandeerd minimaal 10 jaar verkrijgbaar. Hoog rendement voor lage bedrijfskosten. 'Bouwcompressor', rondom beschermd door een stalen frame, voor een kleiner tot gemiddeld luchtverbruik.

**Levering:**

Inclusief filter-reduceerventiel met manometer, snelkoppeling.

**Opmerking:**

Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Wattage	1,5 kW
Maximale vulcapaciteit	215 l/min
Gewicht	43 kg
Fabrikantnummer	300/30W
Lengte	770 mm
Volume drukketel	30 l
Maximale aanzuigcapaciteit	300 l/min

Breedte	510 mm
Hoogte	450 mm
Maximale druk (lucht)	10 bar
Producttype	Compressor