

**Machine- zaagblad, Bimetaal, Lengte L / tanden per inch: 350/14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171100 350/14
GTIN	7311518113766
Artikelklasse	16D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**BAHCO bimetaal** – een HSS-vertanding is via elektrobeam onder hoog vacuüm op een elastisch blad van speciaal staal vastgelast. Daardoor hebben deze zaagbladen niet alleen een extreme hardheid aan de tandpunten, maar ook een **enorme elasticiteit** en zijn ze ook uiterst breukvast **wanneer sprake is van een grote voeding**.

Vertanding: Normaal

Breedte: 25 mm

Dikte: 1,25 mm

Spangat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

Spangat-Ø	8,5 mm
Tanden per inch	14
Lengte L	350 mm
Breedte	25 mm
Dikte	1,25 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Bimetaal
Producttype	Machinezaagblad

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		