

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 63mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085910 63
GTIN	2050000965081
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

Hoogte	14 mm
Ø	63 mm
Nominale houdkracht	350 N
Gewicht	230 g
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet