

Garant**Verzinkboor 75°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 16,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

Technische beschrijving

Buiten-Ø	16,5 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,5 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,14 mm/omw,
Schachttolerantie	h9
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	61 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	75 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9

Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		