

**Machine- zaagblad, Bimetaal, Lengte L / tanden per inch: 400/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171100 400/6
GTIN	7311518113933
Artikelklasse	16D

Omschrijving**Uitvoering:**

BAHCO bimetaal – een HSS-vertanding is via elektrobeam onder hoog vacuüm op een elastisch blad van speciaal staal vastgelast. Daardoor hebben deze zaagbladen niet alleen een extreme hardheid aan de tandpunten, maar ook een **enorme elasticiteit** en zijn ze ook uiterst breukvast **wanneer sprake is van een grote voeding.**

Vertanding: Normaal

Breedte: 32 mm

Dikte: 1,6 mm

Spangat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Lengte L	400 mm
Breedte	32 mm
Tanden per inch	6
Dikte	1,6 mm
Spangat-Ø	8,5 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Bimetaal
Producttype	Machinezaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		