

**Garant**
**Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 450/6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	171000 450/6
GTIN	4045197094933
Artikelklasse	11R

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**GARANT** – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Vertanding: Normaal

Breedte: 32 mm

Dikte: 2 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

**Technische beschrijving**

Spangat-Ø	10,5 mm
Tanden per inch	6
Breedte	32 mm
Lengte L	450 mm
Dikte	2 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezaagblad

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
nat maximaal	geschikt