


Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo₅, Ø: 16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085920 16
GTIN	2050000964923
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).
- Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Gewicht	6,5 g
Ø	16 mm
Nominale houdkracht	60 N
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Materiaal oppervlak	verzinkt
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet