

Garant**Verzinkboor vorm C 60°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150820 10
GTIN	4045197087218
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

Toepassing:

Voor kerfvrij verzinken en afbramen.

Bijzonder geschikt voor het verzinken van draadkerngaten en voor verzinkingen in gereedschapsmakerijen en de apparatenbouw.

Technische beschrijving

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2,5 mm
Buiten-Ø	10 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 334

Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		