



Precisie-cilinderslot met hoge beugel verschillend sluitend, Behuizing-Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085875 40
GTIN	4003482032602
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchroomd, dubbele vergrendeling.

Met extra hoge beugel.

Serie 116 Profi is in de volgende speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar: Sloten volgens voorbeeld of sluiting, met hoofdsleutelinrichting en extra sleutel.

Functie:

Vershillend sluitend betekent dat de sleutel slechts **één** slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.

Technische beschrijving

Beugel-Ø	6 mm
Beugel dubbel vergrendeld	ja

Beugelhoogte binnen	60 mm
hoge beugel	ja
Materiaal van de behuizing	Messing
Behuizing-Ø	40 mm
geschikt voor sluitsystemen	nee
Aantal sleutels	2
Materiaal beugels	Staal, verchroomd
Beugel gehard	ja
Sluitwerk	roestvrijstalen precisiesluitwerk
geschikt voor cilinderhuizen	nee
met sleutelgatafdekking	nee
Aantal sloten	1
Sluiting	verschillend sluitend
Serie	116 Profi
Producttype	Hangslot