

Garant**Verzinkboor vorm D 60°, ongecoat, Ø DC: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150860 50
GTIN	4045197087430
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn tot maat 31,5 uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

Toepassing:

Voor kerfvrij verzinken en afbramen.

Bijzonder geschikt voor het verzinken van draadkerngaten en voor verzinkingen in gereedschapsmakerijen en de apparatenbouw.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,25 mm/omw,
Buiten-Ø	50 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	16 mm
Totale lengte L	160 mm
Morseconus MK	3
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	60 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 334
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
CuZn	geschikt	65 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		