

Garant**VHM-verzinkboor 60°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150855 10
GTIN	4045197087348
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer **stabiele constructie, speciale geometrie** voor **zeer hoge belasting** voor **kerfvrij verzinken en afbramen**.

Snijmateriaal:

Maat 8 – VHM.

Maat 10–25 – VHM-kop op schacht gesoldeerd. Type vergelijkbaar met DIN 344-C.

Technische beschrijving

Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Schachttolerantie	h9
Buiten-Ø	10 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2,5 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	60 graden
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	65 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	18 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	16 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	16 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
nat maximaal	geschikt		