



## Compressor voor de vakman, Type: 450/90D



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Corrosievaste kleppen, zeer efficiënte koeling, onderhoudsvrije aandrijfonderdelen, corrosiebeschermde ketels; onderdelen gegarandeerd minimaal 10 jaar verkrijgbaar. Hoog rendement voor lage bedrijfskosten. 2-cilinder compressor voor gemiddelde luchtbehoefte bij uiterst eenvoudig gebruik.

**Levering:**

Inclusief filter-reduceerventiel met manometer, snelkoppeling.

**Opmerking:**

Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Breedte	500 mm
Fabrikantnummer	450/90D
Lengte	1190 mm
Wattage	2,4 kW
Gewicht	86 kg
Maximale vulcapaciteit	330 l/min

Hoogte	840 mm
Maximale druk (lucht)	10 bar
Maximale aanzuigcapaciteit	450 l/min
Volume drukketel	90 l
Producttype	Compressor