

Garant**DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat, ongecoat, Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2: 15X9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156020 15X9
GTIN	4045197087768
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Spiraalgroefde verzinkboor. De pen-Ø is op het desbetreffende gebruiksdoel afgestemd:**f** – voor doorlopend gat kwaliteitsgraad **fijn** volgens DIN ISO 273.**m** – voor doorlopend gat kwaliteitsgraad **middel** volgens DIN ISO 273.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).

Technische beschrijving

Voor schroefmaat	M8
voor kwaliteitsgraad van de boring	m
Aantal snijkanten Z	3
Voorboor-Ø	9 mm
Verzinkboor-Ø	15 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Pen-Ø	9 mm
Schacht-Ø D _s	12,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Traphoogte L ₁ 1. Trap met afschuining	22 mm

Tophoek	180 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 373
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		