

## Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 32
GTIN	2050000965289
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- Afgeschermdde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

**Opmerking:**

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Nominale houdkracht	80 N
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Gewicht	32 g
Schroefdraad	M4 mm
Ø	32 mm
Hoogte met schroefdraad	15 mm
Hoogte	7 mm
Schroefdraadbus	ja
Materiaal oppervlak	verzinkt

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

---

## Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------