



Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, Binnendraad-Ø: 1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olieverniveelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, met drukregelaar, olieverniveelaar en filter.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olieverniveelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Binnendraad-Ø	1/4 inch
Totale lengte (L) als 2-delige conditioneringsunit	93 mm
Hoogte (H)	190 mm

Producttype

Conditioneringsunit

Accessoires

Polycarbonaatreservoir voor olievoorziening Glas-Ø 33 mm	080023 33
Polycarbonaatreservoir voor filter Glas-Ø 33 mm	080024 33
Hoekbevestiging met 2 schroeven Type ZW11	080025 ZW11