

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085910 80
GTIN	2050000965098
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Hoogte	18 mm
Gewicht	485 g
Nominale houdkracht	600 N
Ø	80 mm
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet