

Garant

DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat, ongecoat, Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2: 6,5X3,9mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	156020 6,5X3,9
GTIN	4045197087683
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor. De pen-Ø is op het desbetreffende gebruiksdoel afgestemd:**f** – voor doorlopend gat kwaliteitsgraad **fijn** volgens DIN ISO 273.**m** – voor doorlopend gat kwaliteitsgraad **middel** volgens DIN ISO 273.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).

Technische beschrijving

Voor schroefmaat	M3,5
voor kwaliteitsgraad van de boring	m
Voorboor-Ø	3,9 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,09 mm/omw,
Verzinkboor-Ø	6,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Pen-Ø	3,9 mm
Schacht-Ø D _s	5 mm
Totale lengte L	71 mm
Traphoogte L ₁ 1. Trap met afschuining	14 mm

Tophoek	180 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 373
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		