

**Perslucht-beitelhamer, Type: P2531-H****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Handzame **beitelhamer** voor beitel- en sloopwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Gereedschapsopname afmeting	10,2 mm
Lengte	193 mm
Gewicht	1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN	11,5 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	402 l/min

Fabrikantnummer	P2531-H
Gereedschapsopname vorm	Zeskant
Slagfrequentie	50 Hz
Geluidsproductie	100 dB(A)
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Beitelhamer

Accessoires

Beitel Afmeting 20X178 mm	079739 20X178
Beitel Afmeting 3,2X178 mm	079739 3,2X178