

**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, M: M1,6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132170 M1,6
GTIN	4045197265357
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Sterke schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 132180.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,35 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 40 mm

Schacht-Ø: 2,5 mm

Schacht-vierkant: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 1,25 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	1,25 mm
Aantal spaangroeven	2
Draadspoed	0,35 mm
Schroefdraad-Ø	1,6 mm

Norm	DIN 371
Schacht-Ø	2,5 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	40 mm
Schacht-vierkant	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	3,2 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,6
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw