

Garant**Machine- zaagblad voor Kasto, HSS, Lengte L / tanden per inch: 575/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171150 575/6
GTIN	4045197095312
Artikelklasse	11R

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaigheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Opmerking:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).

Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

Vertanding: Normaal

Breedte: 50 mm

Dikte: 2,5 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

Technische beschrijving

Breedte	50 mm
Tanden per inch	6
Spangat-Ø	10,5 mm
Lengte L	575 mm
Dikte	2,5 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		