

**Machine- zaagblad voor Kasto, Bimetaal, Lengte L / tanden per inch: 550/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171250 550/4
GTIN	7311518114442
Artikelklasse	16D

Omschrijving**Uitvoering:**

BAHCO bimetaal – een HSS-vertanding is via elektrobeam onder hoog vacuüm op een elastisch blad van speciaal staal vastgelast. Daardoor hebben deze zaagbladen niet alleen een extreme hardheid aan de tandpunten, maar ook een **enorme elasticiteit** en zijn ze ook uiterst breukvast **wanneer sprake is van een grote voeding.**

Opmerking:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).

Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

Vertanding: Normaal

Breedte: 50 mm

Dikte: 2,5 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

Technische beschrijving

Spangat-Ø	10,5 mm
Dikte	2,5 mm
Tanden per inch	4
Lengte L	550 mm
Breedte	50 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Bimetaal
Producttype	Machinezaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		