



Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, Binnendraad-Ø: 3/8inch



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 080015 3/8 |
| GTIN | 4047322244817 |
| Artikelklasse | 08A |

Omschrijving

Uitvoering:

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olieverniveelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, met drukregelaar, olieverniveelaar en filter.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olieverniveelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| Totale lengte (L) als 2-delige conditioneringsunit | 93 mm |
| Binnendraad-Ø | 3/8 inch |
| Hoogte (H) | 196 mm |

Producttype

Conditioneringsunit

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Polycarbonaatreservoir voor olievoorziening Glas-Ø 33 mm | 080023 33 |
| Hoekbevestiging met 2 schroeven Type ZW11 | 080025 ZW11 |
| Polycarbonaatreservoir voor filter Glas-Ø 33 mm | 080024 33 |