



## Machinezagblad, Ko-Bi3, Lengte L / tanden per inch: 500/6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	171550 500/6
GTIN	4045197347008
Artikelklasse	16E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**KOMET bi-metaal** – tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

#### Opmerking:

**KOMET** HSS-zagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° – speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Vertanding: Normaal

Breedte: 38 mm

Dikte: 2 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

### Technische beschrijving

Tanden per inch	6
Spangat-Ø	10,5 mm
Breedte	38 mm
Lengte L	500 mm
Dikte	2 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Ko-Bi3
Producttype	Machinezagblad

### Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		