

**Garant****Machine- zaagblad voor Kasto, HSS, Lengte L / tanden per inch: 500/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171150 500/6
GTIN	4045197095237
Artikelklasse	11R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT** – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaigheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

**Opmerking:**

**Speciaal voor Kasto-machines** (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).

**Belangrijk:**Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

Vertanding: Normaal

Breedte: 50 mm

Dikte: 2,5 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

**Technische beschrijving**

Tanden per inch	6
Breedte	50 mm
Lengte L	500 mm
Dikte	2,5 mm
Spangat-Ø	10,5 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezaagblad

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		