



## Metaallintzaag RRR Plus, 30 m, Breedte mm / Tandens per inch: 10/6H



### Bestelgegevens

Bestelnummer	172000 10/6H
GTIN	4045197253415
Artikelklasse	16F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Normale vertanding** – Constante tandsteek met **0°-spaanhoek** in een gesloten kunststof rol, ongelast.

**RRR-Plus** van gelegeerd gereedschapsstaal, in rollen van 30 m.

#### Toepassing:

Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes (tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).

#### Opmerking:

- **Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Vertanding: Normaal

Spaanhoek: 10 graden

Vertanding: Normaal

Spaanhoek: 10 graden

Dikte: 0,65 mm

### Technische beschrijving

Dikte	0,65 mm
-------	---------

Breedte	10 mm
Spaanhoek	10 graden
Vertanding	Normaal
Productnaamattribuut	30 m
Lengte	30 m
Producttype	Metaallintzaag

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	85 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
GG(G)	geschikt	40 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		