



Machinezagblad voor Kasto, Ko-Bi3, Lengte L / tanden per inch: 450/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	171650 450/6
GTIN	4045197347060
Artikelklasse	16E

Omschrijving

Uitvoering:

KOMET bi-metaal – tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

Opmerking:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).

Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

KOMET HSS-zaagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° – speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Vertanding: Normaal

Breedte: 38 mm

Dikte: 2 mm

Spangat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Lengte L	450 mm
Breedte	38 mm
Dikte	2 mm
Spangat-Ø	8,5 mm
Tanden per inch	6
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Ko-Bi3
Producttype	Machinezagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		