



Perslucht-beitelhamer, Type: P2551



Bestelgegevens

Bestelnummer	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame **beitelhamer** voor beitel- en sloopwerkzaamheden. Met sterk trillingsdempende eigenschappen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname afmeting	12,7 mm
Gereedschapsopname vorm	Vierkant
Geluidsproductie	85 dB(A)
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale vibratie volgens EN	6,7 m/s ²
Fabrikantnummer	P2551
Slagfrequentie	40 Hz
Lengte	435 mm
Maximale luchtbehoefte	480 l/min
Gewicht	2,95 kg

Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Beitelhamer

Accessoires

Beitel Afmeting 19X178 mm	079739 19X178
Beitel Afmeting 35X178 mm	079739 35X178