

Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 40
GTIN	2050000965296
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd platte gripper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Hoogte	8 mm
Hoogte met schroefdraad	18 mm
Gewicht	60 g
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	125 N
Ø	40 mm
Schroefdraad	M5 mm
Schroefdraadbus	ja
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad M5	085921 M5
---	-----------