

**Drukregelaar 0,5 – 10 bar, Binnendraad-Ø: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Artikelklasse	08A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met een koppelpakket willekeurig kan worden uitgebreid.

**Conditioneringsunit** als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olieverniveelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

**Voordeel:**

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olieverniveelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

**Toepassing:**

Voor installaties in het drukk bereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

**Technische beschrijving**

Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit	138 mm
Hoogte (H)	190 mm
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit	1150 l/min

Binnendraad-Ø	1/4 inch
Producttype	Drukregelaar