

bimos

Werkdraaistoel neon, PU-schuim, met wielen, laag, Kleur: ORANGE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronsteuertechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. zitting en rugleuning van zacht PU-schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer

Synchronmechanisme	ja
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven)	nee
Kleur zittingmateriaal	zwart
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Serie	Neon
Materiaal zitting	PU-schuim
Rugleuning hoogte	570 mm
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Zittingbreedte	470 mm
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Rugverstelling met permanent contact	nee
Materiaal rugleuning	PU-schuim
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Kleur band	oranje
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel