

bimos

Werkdraaistoel neon, PU-schuim, met wielen, laag, Kleur: GREY**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronsteuertechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. zitting en rugleuning van zacht PU-schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Zittingbreedte	470 mm
Norm	DIN 68877

Materiaal rugleuning	PU-schuim
Serie	Neon
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven)	nee
Rugleuning hoogte	570 mm
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Kleur zittingmateriaal	zwart
Materiaal zitting	PU-schuim
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Rugverstelling met permanent contact	nee
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
SynchronmechAnisme	ja
Kleur band	grijs
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel