

bimos

Werkdraaistoel neon, PU-schuim, met wielen, laag, Kleur: BLUE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. zitting en rugleuning van zacht PU-schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Rugverstelling met permanent contact	nee
Kleur zittingmateriaal	zwart

Materiaal zitting	PU-schuim
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Materiaal rugleuning	PU-schuim
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Rugleuning hoogte	570 mm
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Synchronmechisme	ja
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Norm	DIN 68877
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Zittingbreedte	470 mm
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Serie	Neon
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven)	nee
Kleur band	blauw
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel