

bimos

Werkdraaistoel neon, kunstleder, met wielen, laag, Kleur: BLUE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronsteuertechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteinstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. Zitting en rugleuning met kunstlederen bekleding, comfortabel en zacht. Afwasbaar en gemakkelijk te onderhouden, ongevoelig voor oliën en desinfectiemiddelen.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer

Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Lendeondersteuning	ja
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Synchroonmechanisme	ja
Kleur zittingmateriaal	zwart
Zittingbreedte	470 mm
Rugverstelling met permanent contact	nee
Materiaal zitting	Kunstleder
Serie	Neon
Norm	DIN 68877
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Rugleuning hoogte	570 mm
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Kleur band	blauw
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel