

bimos

Werkdraaistoel neon, kunstleder, met wielen, laag, Kleur: ORANGE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteinstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. Zitting en rugleuning met kunstlederen bekleding, comfortabel en zacht. Afwasbaar en gemakkelijk te onderhouden, ongevoelig voor oliën en desinfectiemiddelen.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Lendeondersteuning	ja

Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Rugleuning hoogte	570 mm
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Materiaal zitting	Kunstleder
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Kleur zittingmateriaal	zwart
Zittingbreedte	470 mm
Serie	Neon
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Rugverstelling met permanent contact	nee
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Synchroonmechanisme	ja
Kleur band	oranje
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel