

bimos

Werkdraaistoel neon, stof, met wielen, laag, Kleur: ORANGE**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteinstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren. Zitting en rugleuning met zachte stoffen bekleding. Comfortabel, sterk en ademend.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele arMLEUNINGEN, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Synchronmechanisme	ja
Lendeondersteuning	ja
Kruisvoet uitvoering	Wielenset

Kleur zittingmateriaal	zwart
Zittingbreedte	470 mm
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Rugverstelling met permanent contact	nee
Rugleuning hoogte	570 mm
Norm	DIN 68877
Serie	Neon
Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Materiaal zitting	Stof
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Kleur band	oranje
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel