

bimos

Werkdraaistoel neon, Supertec, met wielen, laag, Kleur: GREY**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Artikelklasse	96J

Omschrijving**Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronsteuertechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.

Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.

Norm:**DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

Technische beschrijving

Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel

Rugverstelling met permanent contact	nee
Synchronmechanisme	ja
Lendeondersteuning	ja
Norm	DIN 68877
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Rugleuning hoogte	570 mm
Serie	Neon
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Zittingbreedte	470 mm
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Materiaal zitting	Supertec
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Kleur band	grijs
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel